

LQP02HQ4N0B02#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402 (01005) in mm (in inch), Higher Q

目前生产

RoHS

REACH

125
°C max.

Film

High
Q

Tight
Tolerance

回流

< 品名（附包装代号）一览 >		
LQP02HQ4N0B02B	LQP02HQ4N0B02E	LQP02HQ4N0B02L

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
E	180mm纸带 (W8P2)	15000
L	180mm压纹带	30000

质量 (标准值)	
1个	0.085mg

外观&形状



注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQP02HQ4N0B02#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	0.4±0.02mm
W尺寸	0.2±0.02mm
T尺寸	0.3±0.02mm
尺寸代码 inch (mm)	01005 (0402)
电感值	4nH±0.1nH
电感值测定频率	500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	350mA
直流电阻(最大)	0.35Ω
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-55°C to 125°C
磁屏蔽类型	Non-Shielded
Q 以上	14
Q 测定频率	500MHz
自身谐振频率 (以上)	6.9GHz
品牌	Murata
系列名	LQP02HQ_02

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


LQP02HQ4N0B02#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 (L)




LQP02HQ4N0B02 L

频率特性 (Q)



LQP02HQ4N0B02 Q

频率特性 (Z)



LQP02HQ4N0B02 |Z|

在3 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。