

OKL2-T/20-W12N2-C

4.5V to 14V input voltage, 20A, DOSA compatible Buck converter with Sequence/tracking function and 85degC Ta

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	处理器[ASIC / FPGA / xPU],光传送装置,光通信模块,服务器,存储,开关,基站,工业设备

特点

Input voltage ranges from 4.5 to 14V
 Settable output voltage from 0.69 to 5.5V
 Up to 20 A of output current
 iLGA, inspectable Land Grid Array
 Over current protection
 Thermal protection
 Negative enable control
 Optional Sequence/Tracking operation function

外观&形状



注意
 1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
 2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请确认其规格或者办理产品规格表。

OKL2-T/20-W12N2-C

规格

lout (A)Max	20A
Vin(V)	4.5V to 14V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	0.69V to 5.5V
线性调整率 (%)	-0.4% to 0.4%
负载调整率 (%)	-0.3% to 0.3%
输出数 (#)	1
效率(%)	94%
尺寸 (mm)W	33.02mm
尺寸 (mm)L	13.46mm
尺寸 (mm)T	8.75mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
Circuit topology	Buck(Step-down)
封装	SMD
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKL
产品系列特点	OKL2 series is single output POL(Point of Load) with iLGA and Optional Sequence/Tracking operation
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。