

LQW2UASR75F0C#

末尾的“#”为包装规格代号。

Air-core inductor with non-magnetic electrode material which does not disturb magnetic field in magnetic field utilized application such as MRI.

目前生产

RoHS

REACH

85°C max.

Wound (Non mag)

Tight Tolerance

回流

< 品名（附包装代号）一览 >
LQW2UASR75F0CB LQW2UASR75F0CL

用途



不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、植入式、手术、自动输药应用 以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]、运 输、重工、商用能源相关应用除外的工业 设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质 量、管理、安全性，请参照本网站及规格 说明书等，并在确认实机性能与信赖性之 后使用。
推荐使用的用途	民用设备

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
L	180mm压纹带	2000

质量 (标准值)	
1个	0.039g

外观&形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

LQW2UASR75F0C#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	2.62±0.3mm
W尺寸	2.45±0.2mm
T尺寸	1.83±0.2mm
尺寸代码 inch (mm)	1008 (2520)
电感值	750nH±1%
电感值测定频率	25MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	360mA
直流电阻(最大)	1.54Ω
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-40°C to 85°C
磁屏蔽类型	Non-Shielded
Q 以上	45
Q 测定频率	100MHz
自身谐振频率 (以上)	360MHz
品牌	Murata
系列名	LQW2UAS_0C

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。




2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQW2UASR75F0C#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在 3 / 3 页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。