

MYC0409-NA-200WD-

MYC0409-NA 1/16 brick type evaluation board with supporting 200W

目前生产

RoHS


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	处理器[ASIC / FPGA / xPU],光传送装置,光通信模块,服务器,存储,开关,基站,工业设备

特点

MYC0409-NA in parallel operation evaluation board 20V to 60V input, 1/4Vin output, 200W output, charge pump

外观&形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MYC0409-NA-200WD-

规格

lout (A)Max	19A
Vin(V)	20V to 60V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	5V to 15V
Vout (V)typ	12V
输出数 (#)	1
效率(%)	95%
工作温度(degC)	-40°C to 105°C
Circuit topology	Charge pump
封装	1/16 Brick
产品系列	MYC
品牌	Murata

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。