


# SV01A103AEA01B00

计划停产

RoHS

REACH

## 外观&形状



## 特点

1. Excellent resistance materials and high reliability wiper achieves 1M cycles.
2. D formation thru-hole rotor enables selection of any kind of gear shape.
3. Ultra-thin size (2.1mm height)

## 包装信息

| 包装  | 规格  | 标准包装数量 |
|-----|-----|--------|
| B00 | 散装袋 | 50     |

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# SV01A103AEA01B00

规格

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 工作温度范围      | -40°C to 85°C                                   |
| 形状          | SMD                                             |
| 总电阻值        | 10kΩ                                            |
| 总电阻值公差      | ±30%                                            |
| 线性          | ±2%                                             |
| 有效旋转角度(标准值) | 333.3°                                          |
| 电阻温度系数      | ±500ppm/°C                                      |
| 旋转寿命(max.)  | 1M cycles                                       |
| 力矩(max.)    | 2mN.m (Ref.:21gf.cm)                            |
| 额定电压        | 5Vdc                                            |
| 耐电压         | 250Vac, 1 min., Leakage current 50 micro A max. |
| 绝缘电阻(min.)  | 100MΩ                                           |
| 绝缘电阻测量条件    | 250Vdc                                          |
| 质量          | 0.36g                                           |

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# SV01A103AEA01B00



## 产品数据



### 结构

在3 / 3页

#### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。