注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载CSTNE16M0VH3C000R0的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=CSTNE16M0VH3C000R0

CSTNE16M0VH3C000R0

目前生产　推 荐　AEC-Q200　RoHS　REACH


用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
R0	180mm压纹带	3000

外观＆形状





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载CSTNE16M0VH3C000R0的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=CSTNE16M0VH3C000R0

CSTNE16M0VH3C000R0

特点

MURATA's frequency adjustment and packaging technology expertise has enabled the development of the chip CERALOCK.
This diverse series owes its development to MURATA's original mass production techniques and high reliability, and has achieved importance in the worldwide automotive market.

Features
1. High accuracy resonators whose total tolerance is available for less than +-3,000ppm.
2. High reliability and available for a wide temperature range.
3. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
4. Available for a wide frequency range.
5. Extremely small and have a low profile.
6. No adjustment is necessary for oscillation circuits.
7. Stable supply is ensured due to not using precious metal(Palladium).

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载CSTNE16M0VH3C000R0的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=CSTNE16M0VH3C000R0

CSTNE16M0VH3C000R0

规格

产品型	陶瓷谐振器
系列名	CSTNE_VH3C
频率	16.000MHz
频率公差	±0.07% max.
工作温度范围	-40℃~125℃
频率温度特性	±0.13% max.
频率老化	±0.07% max.
谐振电阻 (R1)	40Ω max.
内置负载电容(CL1/CL2)	15pF
形状	SMD
清洗	对应
长x宽	3.2x1.3mm
质量	16.972mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。