注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PKMCS0909E4000-R1的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PKMCS0909E4000-R1

PKMCS0909E4000-R1

目前生产 RoHS REACH

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-R1	压纹带	2000

外观＆形状





(Note) The location of sound emitting hole is not specified.

特点

Taking advantage of extensive acoustic and mechanical design technology and high performance ceramics, Murata has developed SMD piezoelectric sounders that suit the thin, high-density design of electronic equipment.

Features
1. Small, thin and lightweight
2. High sound pressure level and clear sound
3. Reflowable
4. Tape & Reel supply

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PKMCS0909E4000-R1的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PKMCS0909E4000-R1

PKMCS0909E4000-R1

规格

电路型	无电路型
尺寸	9.0×9.0×1.9 mm
频率	4.0kHz
声压水平	72dB (typ.)
声压水平	65dB (min.)
声压级测量条件	[±1.5Vo-p,4.0kHz,square wave,10cm]
允许入力电压	±12.5Vo-p max.
工作温度范围	-40℃ to 85℃
保管温度范围	-40℃ to 85℃
形状	SMD
振型	他振型
质量	170mg


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PKMCS0909E4000-R1的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PKMCS0909E4000-R1


PKMCS0909E4000-R1

产品数据



频率响应

The following are examples of externally driven circuits.
(1) Unstable multi-vibrator using Tr.
(2) Circuits using inverters or NAND gates.



推荐电路

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。