注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RHS7J2D222J1M2H01A的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RHS7J2D222J1M2H01A

RHS7J2D222J1M2H01A

计划停产 | AEC-Q200 | RoHS | REACH | 200℃max. | 啸叫对策 | 弯曲裂纹 | 焊接裂纹 | 波峰 | 焊接 | 降容5

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

备注事项

HF(Halogen Free)、 Derating5

外观＆形状





参考信息

包装	规格	标准包装数量
A	折叠盒装	2000

质量 (标准值)	
1个	0.12g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RHS7J2D222J1M2H01A的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RHS7J2D222J1M2H01A

RHS7J2D222J1M2H01A

规格

L尺寸或外径尺寸D	4.2mm max.
宽度	3.5mm max.
T尺寸	2.8mm max.
引线间距F	5.0+0.6/-0.2mm
引线直径d	0.5±0.05mm
静电容量	2200pF ±5%
额定电压	200Vdc
温度特性	UNJ(MURATA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 200℃
工作温度范围	-55℃ to 200℃
温度特性	-55℃ to 25℃：-750+120/-347ppm/℃　25℃ to 125℃：-750±120ppm/℃ 125℃ to 200℃：-750+347/-120ppm/℃
W1尺寸	5.0mm max.


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RHS7J2D222J1M2H01A的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RHS7J2D222J1M2H01A

RHS7J2D222J1M2H01A

特性数据



静电容量-温度特性



阻抗-频率特性

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。