

# RHE5G1H392J0K1H03B

目前生产

AEC-Q200

RoHS

REACH

150  
°C max.

啸叫  
对策

弯曲  
裂纹

焊接  
裂纹

波峰

焊接


## 用途

|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                        |
| 可以使用的用途 | 汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 备注事项

HF(Halogen Free)

## 外观&形状



## 参考信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| B  | 散装袋 | 500    |

| 质量 (标准值) |      |
|----------|------|
| 1个       | 0.1g |

在1 / 4页

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# RHE5G1H392J0K1H03B



规格

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| L尺寸或外径尺寸D | 3.6mm max.                                                 |
| 宽度        | 3.5mm max.                                                 |
| T尺寸       | 2.5mm max.                                                 |
| 引线间距F     | 5.0±0.8mm                                                  |
| 引线直径d     | 0.5±0.05mm                                                 |
| 涂料滴落e     | Up to the end of crimp                                     |
| 静电容量      | 3900pF ±5%                                                 |
| 额定电压      | 50Vdc                                                      |
| 温度特性      | X8G(MURATA)                                                |
| 温度特性的温度范围 | -55°C to 150°C                                             |
| 工作温度范围    | -55°C to 150°C                                             |
| 温度特性      | 25 to 150°C: 0±30ppm/°C<br>-55 to 25°C: 0+30/-<br>72ppm/°C |
| W1尺寸      | 6.0mm max.                                                 |


**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# RHE5G1H392J0K1H03B

## 特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 |Z|




RHE5G1H392J0K1H03B |Z| DCOV, 25degC

频率特性 R




RHE5G1H392J0K1H03B R DCOV, 25degC

直流偏压特性



RHE5G1H392J0K1H03B C-DC bias capchange, 25.0

交流电压特性




RHE5G1H392J0K1H03B C-AC Voltage capchange, 1

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# RHE5G1H392J0K1H03B

温度特性



RHE5G1H392J0K1H03B C-Temp. capchange, DCOV,

S参数S21



RHE5G1H392J0K1H03B S21 DCOV, 25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。