

GCJ219R72A681KA01#

末尾的“#”为包装规格代号。



< 品名 (附包装代号) 一览 >

GCJ219R72A681KA01D

GCJ219R72A681KA01J


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

备注事项

Resin external electrode products

外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	φ180mm纸带	4000
J	φ330mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	11.0mg

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

GCJ219R72A681KA01#

末尾的“#” 为包装规格代号。

规格

长度	2.0±0.3mm
宽度	1.25±0.2mm
厚度	0.85±0.1mm
静电容量	680pF ±10%
外部电极间距离g	0.7mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.7mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	100Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X7R(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


GCJ219R72A681KA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性|Z|



Frequency [Hz]

GCJ219R72A681KA01 |Z| DCOV, 25degC


频率特性R



Frequency [Hz]

GCJ219R72A681KA01 R DCOV, 25degC


直流偏压特性



DC Bias [V]

GCJ219R72A681KA01 C-DC bias capchange, 25.00

交流电压特性



AC Voltage [Vrms]

GCJ219R72A681KA01 C-AC Voltage capchange, DC


在3 / 4页

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

GCJ219R72A681KA01#

末尾的“#” 为包装规格代号。



GCJ219R72A681KA01 C-Temp. capchange, DC0.0V,



GCJ219R72A681KA01 S21 DC0V,25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。