

# RHS7J2D681J1M2H01A

计划停产

AEC-Q200

RoHS

REACH

200℃max.

啸叫对策

弯曲裂纹

焊接裂纹

波峰


焊接

降容5

## 用途

|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                        |
| 可以使用的用途 | 汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 备注事项

HF(Halogen Free)、Derating5

## 参考信息

| 包装 | 规格   | 标准包装数量 |
|----|------|--------|
| A  | 折叠盒装 | 2000   |

| 质量 (标准值) |       |
|----------|-------|
| 1个       | 0.12g |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# RHS7J2D681J1M2H01A


规格

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L尺寸或外径尺寸D | 4.2mm max.                                                                                                 |
| 宽度        | 3.5mm max.                                                                                                 |
| T尺寸       | 2.8mm max.                                                                                                 |
| 引线间距F     | 5.0+0.6/-0.2mm                                                                                             |
| 引线直径d     | 0.5±0.05mm                                                                                                 |
| 静电容量      | 680pF ±5%                                                                                                  |
| 额定电压      | 200Vdc                                                                                                     |
| 温度特性      | UNJ(MURATA)                                                                                                |
| 温度特性的温度范围 | -55°C to 200°C                                                                                             |
| 工作温度范围    | -55°C to 200°C                                                                                             |
| 温度特性      | -55°C to 25°C: -750+120/-347ppm/°C    25°C to 125°C: -750±120ppm/°C<br>125°C to 200°C: -750+347/-120ppm/°C |
| W1尺寸      | 5.0mm max.                                                                                                 |


**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# RHS7J2D681J1M2H01A

## 特性数据



静电容量-温度特性



阻抗-频率特性

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。