注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GA342A1XGF100JW31#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GA342A1XGF100JW31%23

GA342A1XGF100JW31#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产 RoHS REACH 125℃max. 安全规格 回流

<品名（附包装代号）一览>


GA342A1XGF100JW31L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观＆形状





备注事项

Y2 Class Certified Products, IEC60950 Devices only

参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	3000

质量 (标准值)	
1个	54.0mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GA342A1XGF100JW31#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GA342A1XGF100JW31%23

GA342A1XGF100JW31#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

长度	4.5±0.3mm
宽度	2.0±0.2mm
厚度	1.0+0/-0.3mm
静电容量	10pF ±5%
外部电极间距离g	2.5mm min.
外部电极尺寸e	0.3mm min.
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	250Vac(r.m.s.)
尺寸代号 inch(mm)	1808 (4520M)
温度特性	+350 to -1000ppm/℃
温度特性 (标准规格)	SL(JIS)
温度特性的温度范围	20℃ to 85℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GA342A1XGF100JW31#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GA342A1XGF100JW31%23


GA342A1XGF100JW31#


末尾的“#”为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。










注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GA342A1XGF100JW31#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GA342A1XGF100JW31%23

GA342A1XGF100JW31#

末尾的“#”为包装规格代号。



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。