

GCG2195G1H822JA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

AEC-Q200

RoHS

REACH

150
°C max.

焊接
裂纹

导电性
粘合剂
专用

< 品名 (附包装代号) 一览 >

GCG2195G1H822JA01D

GCG2195G1H822JA01J

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

备注事项

Limited to Conductive Glue Mounting

外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	φ180mm纸带	4000
J	φ330mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	9.5mg

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

GCG2195G1H822JA01#

末尾的“#” 为包装规格代号。

规格

长度	2.0±0.3mm
宽度	1.25±0.2mm
厚度	0.85±0.1mm
静电容量	8200pF ±5%
外部电极间距离g	0.7mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.7mm
工作温度范围	-55°C to 150°C
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)
温度特性	0±30ppm/°C
温度特性 (标准规格)	X8G(Murata)
温度特性的温度范围	25°C to 150°C

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。