注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM0225C1H8R0DA03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM0225C1H8R0DA03%23

GRM0225C1H8R0DA03#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产 RoHS REACH 125℃max. 回流

<品名（附包装代号）一览>

GRM0225C1H8R0DA03L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。


参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	40000

质量 (标准值)	
1个	0.09mg

外观＆形状





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM0225C1H8R0DA03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM0225C1H8R0DA03%23

GRM0225C1H8R0DA03#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

长度	0.4±0.02mm
宽度	0.2±0.02mm
厚度	0.2±0.02mm
静电容量	8.0pF ±0.5pF
外部电极间距离g	0.13mm min.
外部电极尺寸e	0.07 to 0.14mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	01005 (0402M)
温度特性	0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	25℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM0225C1H8R0DA03#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM0225C1H8R0DA03%23


GRM0225C1H8R0DA03#


末尾的“#”为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。










注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM0225C1H8R0DA03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM0225C1H8R0DA03%23

GRM0225C1H8R0DA03#

末尾的“#”为包装规格代号。





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。