注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM32ER71A476KE15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM32ER71A476KE15%23

GRM32ER71A476KE15#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产 RoHS REACH 125℃max. 回流

<品名（附包装代号）一览>

GRM32ER71A476KE15L　　GRM32ER71A476KE15K

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	1000
K	330mm压纹带	4000

质量 (标准值)	
1个	110.0mg

外观＆形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM32ER71A476KE15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM32ER71A476KE15%23

GRM32ER71A476KE15#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

长度	3.2±0.3mm
宽度	2.5±0.2mm
厚度	2.5±0.2mm
静电容量	47μF ±10%
外部电极间距离g	1.0mm min.
外部电极尺寸e	0.3mm min.
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	10Vdc
尺寸代号 inch(mm)	1210 (3225M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X7R(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM32ER71A476KE15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM32ER71A476KE15%23

GRM32ER71A476KE15#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。









注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM32ER71A476KE15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM32ER71A476KE15%23

GRM32ER71A476KE15#

末尾的“#”为包装规格代号。





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。