注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT1555C1H100JA02#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT1555C1H100JA02%23

GRT1555C1H100JA02#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产 | AEC-Q200 | RoHS | REACH | 125 ℃max. | 回流 | 降容 1

<品名（附包装代号）一览>

GRT1555C1H100JA02D　GRT1555C1H100JA02W　GRT1555C1H100JA02J

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[信息娱乐 / 舒适设备],工业设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

备注事项

Derating1

外观＆形状





参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	φ180mm纸带	10000
W	φ180mm纸带 (W8P1)	20000
J	φ330mm纸带	50000

质量 (标准值)	
1个	1.6mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT1555C1H100JA02#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT1555C1H100JA02%23

GRT1555C1H100JA02#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

长度	1.0±0.05mm
宽度	0.5±0.05mm
厚度	0.5±0.05mm
静电容量	10pF ±5%
外部电极间距离g	0.3mm min.
外部电极尺寸e	0.15 to 0.35mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)
温度特性	0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	25℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT1555C1H100JA02#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT1555C1H100JA02%23


GRT1555C1H100JA02#


末尾的“#”为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。









注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT1555C1H100JA02#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT1555C1H100JA02%23


GRT1555C1H100JA02#

末尾的“#”为包装规格代号。

温度特性



温度上升由干脉动电流特性



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。