

NFM15PC146R0G3#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

85
°C max.

EMI
Filter

低
ESL

回流

降容
1

移动设备
专用

< 品名 (附包装代号) 一览 >

NFM15PC146R0G3D


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	移动设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

备注事项

Derating1. Only for mobile devices

外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	φ180mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	2.6mg

在1 / 4页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM15PC146R0G3#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

长度	1.0±0.15mm
宽度	0.5±0.15mm
厚度	0.5±0.15mm
静电容量	14μF ±20%
外部电极间距离g	0.1mm min.
直流电阻(max)	30mΩ
外部电极尺寸e	0.2±0.1mm
外部电极尺寸i	0.35±0.1mm
外部电极尺寸j	0.15±0.1mm
工作温度范围	-55°C to 85°C
额定电流	2A
额定电压	4Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


NFM15PC146R0G3#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性 |Z|



Frequency [Hz]

■ NFM15PC146R0G3 |Z| DCOV, 25degC, Non-feedthrou


频率特性 R



Frequency [Hz]

■ NFM15PC146R0G3 R DCOV, 25degC, Non-feedthrou


直流偏压特性



DC Bias [V]

■ NFM15PC146R0G3 C-DC bias capchange, 25.0degC

交流电压特性



AC Voltage [Vrms]

■ NFM15PC146R0G3 C-AC Voltage capchange, DCOV,

在 3 / 4 页


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM15PC146R0G3#


末尾的“#”为包装规格代号。

温度特性



■ NFM15PC146R0G3 C-Temp. capchange, DCOV, ACO.

S参数S21



■ NFM15PC146R0G3 S21 DCOV, 25degC, Feedthrough

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。