

NFM41CC223R2A3#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

125
°C max.

EMI
Filter

低
ESL

回流

波峰

< 品名 (附包装代号) 一览 >

NFM41CC223R2A3L

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	4000

质量 (标准值)	
1个	38.0mg

外观&形状



在1 / 3页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM41CC223R2A3#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

长度	4.5±0.3mm
宽度	1.6±0.3mm
厚度	1.0±0.2mm
静电容量	22000pF +50/-20%
外部电极间距离g	0.8mm min.
直流电阻(max)	300mΩ
外部电极尺寸e	0.4±0.3mm
外部电极尺寸i	1.5±0.3mm
外部电极尺寸j	0.3+0.3/-0.2mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电流	300mA
额定电压	100Vdc
尺寸代号 inch(mm)	1806 (4516M)

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


NFM41CC223R2A3#

末尾的“#”为包装规格代号。



特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。