

LFL151G81TC1B786

目前生产

推荐

RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备


包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	180mm纸带	10000

特点

运用陶瓷多层技术开发而成的超小型、薄型、轻量级片状滤波器,高频也能够获得稳定的高选择度。

外观&形状



- 1.低损耗。
- 2.超小型、薄型、轻量级低通滤波器。
- 3.适合于功率放大器和IF部分消除高频波。
- 4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。
- 5.无需调整即可使用。
- 6.可用回流焊接
- 7.中心频率和响应为用户定制做准备,能够在较短时间内对应样品。

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LFL151G81TC1B786

规格

用途	GSM1800,GSM1900
标称中心频率(fo)	1810.00MHz
通带宽度	fo±100.00MHz
带内插入损耗 I)	0.60dB max. (at 25°C)
带内插入损耗 II)	0.70dB max. (-40 to +85°C)
衰减(绝对值) I)	23.0dB min. at 3420.00 to 3570.00MHz
衰减(绝对值) II)	21.0dB min. at 3700.00 to 3820.00MHz
衰减(绝对值) III)	19.0dB min. at 3x(fo±100) MHz
带内VSWR(max.)	1.7
特性阻抗(标称)	50Ω
容许功率	3W
工作温度范围	-40°C to 85°C
长x宽	1.00x0.50mm
厚度(max.)	0.4mm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。