

NXFT15XV302FEAB040

目前生产

推荐


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	1000

特点

1. High accuracy and high sensibility temperature sensing is available by the small size and high accuracy NTC Thermistor.
2. Narrow space temperature sensing is available by the small sensing head and the thin lead wire.
3. You can choose the optimum length according to the design la
4. This product is compatible with our 0402 (EIA) size chip Thermistor.
5. Excellent long time aging stability
6. This is halogen free product (Cl= max.900ppm、Br=max.900ppm and Cl+Br=max.1500ppm).
7. Lead is not contained in the product.
8. UL/cULcertified product.(UL1434, File No. E137188)

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NXFT15XV302FEAB040

规格

电阻值(25°C)	3kΩ
电阻值(25°C)允许差	±1%
B常数(25/50°C)	3936K
B常数(25/50°C)允许差	±1%
B常数(25/80°C)(标准值)	3971K
B常数(25/85°C)(标准值)	3977K
B常数(25/100°C)(标准值)	3989K
最大工作电流(25°C)	0.14mA
额定功率(25°C)	3.0mW
散热常数(25°C)	0.6mW/°C
工作温度范围	-40°C to 125°C
热时间常数	3s
引线形状	引线型(无绕线)
Size Code (in inch)	040 = 40mm
形状	引线
质量	0.041g
MSL	N

- > 由此查看技术术语
- > 由此产看相关资料 (UL、RoHS等)

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


NXFT15XV302FEAB040



产品数据



电阻-温度特性



温度误差特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。