

KRM55L5C2J153JDL1#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

125
°C max.

啸叫
对策

弯曲
裂纹

焊接
裂纹

回流

< 品名 (附包装代号) 一览 >



KRM55L5C2J153JDL1L

KRM55L5C2J153JDL1K

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的 医疗器械设备 [GHTF A/B/C] 针对上述用途所要求的性能、功能、质 量、管理、安全性,请参照本网站及规格 说明书等,并在确认实机性能与信赖性之 后使用。

外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	400
K	330mm压纹带	2000

质量 (标准值)	
1个	0.26g

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

KRM55L5C2J153JDL1#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

长度	6.1±0.4mm
宽度	5.1±0.3mm
厚度	2.8±0.3mm
静电容量	15000pF ±5%
Metal terminal width e	0.9±0.2mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	630Vdc
温度特性	25 to 125°C: 0±30ppm/°C -55 to 25°C: 0+30/-72ppm/°C
温度特性 (标准规格)	COG(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


KRM55L5C2J153JDL1#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性|Z|



Frequency [Hz]

KRM55L5C2J153JDL1 |Z| DCOV, 25degC


频率特性R



Frequency [Hz]

KRM55L5C2J153JDL1 R DCOV, 25degC


直流偏压特性



DC Bias [V]

KRM55L5C2J153JDL1 C-DC bias capchange, 25.0C

交流电压特性



AC Voltage [Vrms]

KRM55L5C2J153JDL1 C-AC Voltage capchange, D



在3 / 4页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

KRM55L5C2J153JDL1#

末尾的 “#” 为包装规格代号。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。