

CFUKG455KD4A-R0

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-R0	180mm压纹带	450

特点

The CFUKG series is comprised of small, high-performance, thin (4.0mm) filters consisting of 4 ceramic elements. Their innovative construction is perfect for shrinking mobile communication products such as pocket pagers and cellular phones.

- Features
1. The filters are mountable by automatic placers.
 2. The filters can be reflow soldered and withstand washing.
 3. They are slim, at only 4.0mm maximum thickness, and have a small mounting area (7.5x6.0mm) enabling flexible PCB design.
 4. The bandwidth ranges from D to G.
 5. Operating temperature range: -20 to +80 (degrees C), Storage temperature range: -40 to +85 (degrees C)

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

CFUKG455KD4A-R0


规格

工作温度范围	-20°C to 80°C
形状	SMD
元件	4
中心频率	455.0kHz
中心频率公差	±1.5kHz
标称值	No
6dB频带宽	fn±10.0kHzmin.
阻带宽范围	20.0kHz
阻带宽范围测量条件	[within 40dB]
阻带衰减量	27dB[within fn±100kHz]
插入损耗	4.0dB[at minimum loss point]
波纹	2.0dB[within fn±7kHz]
输入/输出阻抗	1500Ω
质量	504mg


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

CFUKG455KD4A-R0


产品数据



频率特性



寄生



测试电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。